


SMA 产品内容更新					
产品图片	产品名称	制造商	产品型号		
<b>平法兰微带型</b>					
	四方法兰型阳头	联合微波（南京）有限公司	型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
			UMSMA-JFD01-Px	1.27	P1 P2 P3
			UMSMA-JFD02-Px	1	P1 P2 P3
			UMSMA-JFD03-Px	0.8	P1 P2 P3
			UMSMA-JFD04-Px	0.6	P1 P2 P3
	长方法兰型阳头	联合微波（南京）有限公司	型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
			UMSMA-JFD05-Px	1.27	P4 P5
			UMSMA-JFD06-Px	1	P4 P5
			UMSMA-JFD07-Px	0.8	P4 P5
			UMSMA-JFD08-Px	0.6	P4 P5
	二孔法兰型阳头	联合微波（南京）有限公司	型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
			UMSMA-JFD09-Px	1.27	P6 P7 P8 P9 P10
			UMSMA-JFD10-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
			UMSMA-JFD11-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
			UMSMA-JFD12-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10
	四方法兰型阴头	联合微波（南京）有限公司	型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
			UMSMA-KFD01-Px	1.27	P1 P2 P3
			UMSMA-KFD02-Px	1	P1 P2 P3
			UMSMA-KFD03-Px	0.8	P1 P2 P3
			UMSMA-KFD04-Px	0.6	P1 P2 P3
	长方法兰型阴头	联合微波（南京）有限公司	型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
			UMSMA-KFD05-Px	1.27	P4 P5
			UMSMA-KFD06-Px	1	P4 P5
			UMSMA-KFD07-Px	0.8	P4 P5
			UMSMA-KFD08-Px	0.6	P4 P5



二孔法兰型阴头 联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD09-Px	1.27	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD10-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD11-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD12-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10

平法兰带状型



四方法兰型阳头 联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFT01-Px	1.27×0.2	P1 P2 P3
UMSMA-JFT02-Px	1.0×0.2	P1 P2 P3
UMSMA-JFT03-Px	0.8×0.2	P1 P2 P3



长方法兰型阳头 联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFT04-Px	1.27×0.2	P4 P5
UMSMA-JFT05-Px	1.0×0.2	P4 P5
UMSMA-JFT06-Px	0.8×0.2	P4 P5



四方法兰型阴头 联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFT01-Px	1.27×0.2	P1 P2 P3
UMSMA-KFT02-Px	1.0×0.2	P1 P2 P3
UMSMA-KFT03-Px	0.8×0.2	P1 P2 P3



长方法兰型阴头 联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFT04-Px	1.27×0.2	P4 P5
UMSMA-KFT05-Px	1.0×0.2	P4 P5
UMSMA-KFT06-Px	0.8×0.2	P4 P5


可拆卸型



四方法兰型阳头 联合微波（南京）有限公司



二孔法兰型阳头 联合微波（南京）有限公司



四方法兰型阴头 联合微波（南京）有限公司



二孔法兰型阴头 联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFP01-Px	0.9孔深3	P1 P2
UMSMA-JFP02-Px	0.8孔深3	P1 P2
UMSMA-JFP03-Px	0.7孔深3	P1 P2
UMSMA-JFP04-Px	0.6孔深3	P1 P2
UMSMA-JFP05-Px	0.5孔深3	P1 P2
UMSMA-JFP06-Px	0.4孔深3	P1 P2
型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFP07-Px	0.9孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-JFP08-Px	0.8孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-JFP09-Px	0.7孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-JFP10-Px	0.6孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-JFP11-Px	0.5孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-JFP12-Px	0.4孔深3	P6 P7 P8
型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFP01-Px	0.9孔深3	P1 P2
UMSMA-KFP02-Px	0.8孔深3	P1 P2
UMSMA-KFP03-Px	0.7孔深3	P1 P2
UMSMA-KFP04-Px	0.6孔深3	P1 P2
UMSMA-KFP05-Px	0.5孔深3	P1 P2
UMSMA-KFP06-Px	0.4孔深3	P1 P2
型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFP07-Px	0.9孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-KFP08-Px	0.8孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-KFP09-Px	0.7孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-KFP10-Px	0.6孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-KFP11-Px	0.5孔深3	P6 P7 P8
UMSMA-KFP12-Px	0.4孔深3	P6 P7 P8

### 直角弯型



直角弯式阳头 联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JWFD01-Px	1.27	P2
UMSMA-JWFD02-Px	1	P2
UMSMA-JWFD03-Px	0.8	P2



直角弯式阴头 联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KWFD01-Px	1.27	P2
UMSMA-KWFD02-Px	1	P2
UMSMA-KWFD03-Px	0.8	P2

### 穿墙式微带连接器




穿墙长度4(+0.05mm)  
直径6(-0.1mm) 联合微波（南京）有限公司  
四方法兰微带阳头

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD13-Px	1.27	P2 P3
UMSMA-JFD14-Px	1	P2 P3
UMSMA-JFD15-Px	0.8	P2 P3
UMSMA-JFD16-Px	0.6	P2 P3



穿墙长度4(+0.05mm)  
直径6(-0.1mm) 联合微波（南京）有限公司  
四方法兰微带阴头

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD13-Px	1.27	P2 P3
UMSMA-KFD14-Px	1	P2 P3
UMSMA-KFD15-Px	0.8	P2 P3
UMSMA-KFD16-Px	0.6	P2 P3



穿墙长度3(+0.05mm)  
直径6(-0.1mm) 联合微波（南京）有限公司  
四方法兰微带阳头

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD17-Px	1.27	P2 P3
UMSMA-JFD18-Px	1	P2 P3
UMSMA-JFD19-Px	0.8	P2 P3
UMSMA-JFD20-Px	0.6	P2 P3



穿墙长度3(+0.05mm)  
直径6(-0.1mm) 联合微波(南京)有限公司  
四方法兰微带阴头

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD17-Px	1.27	P2 P3
UMSMA-KFD18-Px	1	P2 P3
UMSMA-KFD19-Px	0.8	P2 P3
UMSMA-KFD20-Px	0.6	P2 P3



穿墙长度4(+0.05mm)  
直径4(-0.05mm) 联合微波(南京)有限公司  
四方法兰微带阳头

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD21-Px	1	P1 P2 P3
UMSMA-JFD22-Px	0.8	P1 P2
UMSMA-JFD23-Px	0.6	P1 P2




穿墙长度4(+0.05mm)  
直径4(-0.05mm) 联合微波(南京)有限公司  
四方法兰微带阴头

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD21-Px	1	P1 P2 P3
UMSMA-KFD22-Px	0.8	P1 P2 P3
UMSMA-KFD23-Px	0.6	P1 P2 P3



穿墙长度4mm  
直径6mm 联合微波(南京)有限公司  
二孔法兰微带阳头

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD24-Px	1.27	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD25-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD26-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD27-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度4mm  
直径6mm 联合微波(南京)有限公司  
二孔法兰微带阴头

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD24-Px	1.27	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD25-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD26-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD27-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度4mm  
直径4mm  
二孔法兰微带阳头

联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD28-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD29-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD30-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度4mm  
直径4mm  
二孔法兰微带阴头

联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD28-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD29-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD30-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度3mm  
直径6mm  
二孔法兰微带阳头

联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD31-Px	1.27	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD32-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD33-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD34-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度3mm  
直径6mm  
二孔法兰微带阴头

联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD31-Px	1.27	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD32-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD33-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD34-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度3mm  
直径4mm  
二孔法兰微带阳头

联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD35-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD36-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-JFD37-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度3mm  
直径4mm  
二孔法兰微带阴头

联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD35-Px	1	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD36-Px	0.8	P6 P7 P8 P9 P10
UMSMA-KFD37-Px	0.6	P6 P7 P8 P9 P10



穿墙长度4mm  
直径6mm  
长方法兰微带阳头

联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFD38-Px	1.27	P4 P5
UMSMA-JFD39-Px	1	P4 P5
UMSMA-JFD40-Px	0.8	P4 P5
UMSMA-JFD41-Px	0.6	P4 P5



穿墙长度4mm  
直径6mm  
长方法兰微带阴头

联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFD38-Px	1.27	P4 P5
UMSMA-KFD39-Px	1	P4 P5
UMSMA-KFD40-Px	0.8	P4 P5
UMSMA-KFD41-Px	0.6	P4 P5

### 穿墙式带状连接器



穿墙长度4mm  
直径6mm四方  
法兰带状线阳头

联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFT42-Px	1.27×0.2	P2 P3
UMSMA-JFT43-Px	1.0×0.2	P2 P3
UMSMA-JFT44-Px	0.8×0.2	P2 P3



穿墙长度4mm  
直径6mm四方  
法兰带状线阴头

联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFT42-Px	1.27×0.2	P2 P3
UMSMA-KFT43-Px	1.0×0.2	P2 P3
UMSMA-KFT44-Px	0.8×0.2	P2 P3



穿墙长度4mm  
直径6mm长方  
法兰带状线阳头

联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFT45-Px	1.27×0.2	P5
UMSMA-JFT46-Px	1.0×0.2	P5
UMSMA-JFT47-Px	0.8×0.2	P5



穿墙长度4mm  
直径6mm长方  
法兰带状线阴头

联合微波（南京）有限公司


型号	A(中心针直径)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFT45-Px	1.27×0.2	P5
UMSMA-KFT46-Px	1.0×0.2	P5
UMSMA-KFT47-Px	0.8×0.2	P5



穿墙长度4mm  
直径6mm长方  
法兰微带阳头

联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	B(穿墙尺寸)	法兰安装尺寸
UMSMA-JFT48-Px	1.27×0.2	4.1(聚四氟乙烯)	P4
UMSMA-JFT49-Px	1.0×0.2	4(黄铜外导)	P4
UMSMA-JFT50-Px	0.8×0.2	4(黄铜外导)	P4



穿墙长度4mm  
直径6mm长方  
法兰微带阴头

联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)	B(穿墙尺寸)	法兰安装尺寸
UMSMA-KFT48-Px	1.27×0.2	4.1(聚四氟乙烯)	P4
UMSMA-KFT49-Px	1.0×0.2	4(黄铜外导)	P4
UMSMA-KFT50-Px	0.8×0.2	4(黄铜外导)	P4

### 其他类型



联合微波（南京）有限公司

型号	A(中心针直径)
UMSMA-KND01	1.27
UMSMA-KND02	1
UMSMA-KND03	0.8



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-KNH01



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-KNH02



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-KNH03



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-KNH04



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-KYD04




联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-KYD05


### SMA系列转接器



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-50JWK01



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-50JWK02



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-50JWK03



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-50KK04



联合微波（南京）有限公司

型号

UMSMA-50KK05



联合微波（南京）有限公司


型号	电缆型号
UMSMA-JY3	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1
UMSMA-JY4	SFF-50-2-1 SYV-50-2-2
UMSMA-JY5	SFF-50-3-1 SYV-50-2-3



联合微波（南京）有限公司

型号	电缆型号
UMSMA-JW3	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1
UMSMA-JW4	SFF-50-2-1 SYV-50-2-2
UMSMA-JW5	SFF-50-3-1 SYV-50-2-3

### 主要说明




P1




P2



P3




P4




P5




P6




P7



P8



P9



P10

### 主要技术指标

特性阻抗: 50 Ω 75 Ω

频率范围: DC~18GHz

DC~12GHz

介质耐压: 1000 V

电压驻波: 1.10+0.01f  
或1.05+0.01f

耐久性: ≥500次

两种镀层: (镀金或镀镍)

两种材料: (黄铜或不锈钢)

**\*\*\*注: 此表中的SMA连接器的技术指标一样!**